

DTS 3265 (NEMA 3R/4) | DTS 3285 (NEMA 4/4X) KÜHLGERÄTE 3040–3500 W

- geeignet für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Outdoor-Anwendungen
- hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei in den meisten Anwendungen
- UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
- Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
- große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
- integrierte Kondensatverdunstung
- komplett ummantelter Wärmetauscher inklusive Röhren



PRODUKT		DTS 3265 (NEMA 3R/4)		DTS 3285 (NEMA 4/4X)		Einheit
ARTIKEL-NR.	SC	13383836355	13383839355	13383836158	13383839158	
ARTIKEL-NR.	LAP ¹	13383836375	13383839375	13383836178	13383839178	

DATEN						
Nennspannung ±10 %	AC 50 60					Hz
		400 460 3~	230	400 460 3~	230	V
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35	3325 3500	3040 3200	3325 3500	3040 3200	W
	L35/L50	2280	1900	2280	1900	
Leistungsaufnahme	L35/L35	1700	1600	1700	1600	A
Stromaufnahme	L35/L35	2,6	7,0	2,6	7,0	
Einschaltstrom	L35/L35	8	10	8	10	m3/h
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	1200				
	extern	1200				
Absicherung T		6	12	6	12	A
Anschlussart	Steckverbindung an beigefügtem Stecker					
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	< 73					dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)	68					kg
Umgebungstemperatur	SC	0 ... +55 + 32 ... + 131				°C °F
	LAP	- 40 ... + 55 - 40 ... + 131				
Regelbereich (einstellbar)	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; werkseitige Einstellung + 35 + 95					
Kältemittel	R134a	1200				g
Einschaltdauer	100					%
Kondensatabscheidung	integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf					
Schutzart nach NEMA	3R/4	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		-		
	4/4X	-		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	1	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt		Stahlblech verzinkt		
	Haube	verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)		304 rostfreier Stahl		
Farbe	RAL 7035 abweichende Farben auf Anfrage			-		


¹ LAP (Low Ambient Package): um den ordnungsgemäßen Kühlbetrieb bei niedriger Umgebungstemperatur zu gewährleisten. Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. Diese Information liegt der Geräteelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenbergl.de.

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Filtereinsatz	1	18881500007

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.



Kennlinien Kühlleistung



Abmessungen

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
mm	406	1347	301	427	280	135	348	25	9	330	537	35	92	126	209	198	192	214	114	267

Befestigungsbohrungen \varnothing 8 mm

DTS 3265 | DTS 3285

