

CPC 1600

RÜCKKÜHLANLAGEN 1.6 KW

- Erfüllt die Anforderungen effizienter Produktionsanlagen - Entwickelt, um maximale Vielseitigkeit der Produktionszeit zu gewährleisten und die Servicezeit zu minimieren, bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Installation - Plug&Play-Installation.
- Einfache Integration in das Maschinendesign - Lufteinlass vorne ermöglicht die Integration des Kühlers in die Maschine, wobei lediglich die Vorder- und Rückseite frei bleiben müssen.
- Einfache Wartung - Schneller und einfacher Austausch des Vorsatzfilters.




PRODUKT		CPC 1600	
ARTIKEL NR.		42190165001	EINHEIT
DATEN			
Nennspannung		50/60	Hz ±1 %
		230	V ±10 %
Kälteleistung (mit Pumpe)	W18/A32	1.6	kW
Fördermenge (Pumpe)		5	l/min
Pumpendruck		2.9	bar
Umgebustemperatur		+10 ... +45	°C
Kälteträger		Wasser	
Kälteträgertemperatur (Austritt)		+13 ... +30 werkseitige Einstellung +18	°C
Sollwerttoleranz		±2	K
Kältemittel / Menge		R134a / 0,31	kg
Max. Leistungsaufnahme		1.5 1.8	kW
Max. Stromaufnahme		7.5 9	A
Einschaltstrom		25.5 26.5	
Steuerspannung		230 AC	V
Luftvolumenstrom	extern	1700	m³/h
Tankinhalt		5	l
Anschluss Kälteträger	IG	3/8"	BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz nach EN ISO 3741		67	dB(A)
Abmessungen (X x Y x Z)		602 x 508 x 520	mm
Gewicht (netto)		65	kg
Schutzart für Elektroeinheit nach EN 60529		IP 22	
Farbe		RAL 7035	
Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage!			



Kennlinien Kühlleistung

CPC 1600



Abmessungen

