

# DTFS 6041

## Green Series KÜHLGERÄTE 870 W

DTFS: ein Design für den Seitenanbau und vollversenkten Tür- oder Seiteneinbau

- Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
- Energiesparmodus im Standard enthalten für eine noch höhere Betriebskostensenkung
- deutlich weniger Kältemittel verwendet für einen besseren CO<sub>2</sub> Fußabdruck
- F-Gas ready durch Verwendung von Kältemittel mit niedrigem GWP
- perfekte Servicefreundlichkeit
- Version DISPLAY - mit Temperatur- und Fehlercodeanzeige, ausgestattet mit Tasten für Einstellungen
- Version LED - nur Anzeige des Betriebszustandes
- Optional ist eine Modbuschnittstelle verfügbar, für eine perfekte Maschinenintegration



PRODUKT		DTFS 6041			EINHEIT
ARTIKEL NR.	DISPLAY	13824459055	13824451055	13824454055	
ARTIKEL NR.	LED	13824449055	13824441055	13824444055	

DATEN					
Nennspannung ±10 %	AC 50   60			AC 60	Hz
	400   460 2~		230	115	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	870   940			W
	A35/A50	690   730			
	A35/A25	960   1040			
Leistungsaufnahme	A35/A35	440   440	423   423	440	
Einschaltstrom	A35/A35	3.2   2.8	5.4   5.3	11	A
Kälteleistungszahl	A35/A35	2.0   2.1	2.1   2.2	2.1	
	A35/A50	1.4   1.4	1.5   1.5	1.4	
	A35/A25	2.4   2.6	2.5   2.7	2.6	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	290   340			m <sup>3</sup> /h
	extern	540   590			
Anschlussart	Federzugklemme an beigefügtem Stecker				
Gewicht (ohne Verpackung)	25		22	25	kg
Umgebungstemperatur	+ 15 ... + 55   + 59 ... + 131				°C   °F
Regelbereich (einstellbar)	+ 25 ... + 45   + 77 ... + 113; werkseitige Einstellung + 35   + 95				
Kältemittel	R513a	225			g
Kondensat- abscheidung	DISPLAY	integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf			
	LED	Kondensatablauf			
Schutzart	IP 55	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz			
	IP 24	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz			
	NEMA	UL Type 12			
Bauweise	Gehäuse	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder auf Anfrage in Edelstahl			
	Haube	elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder auf Anfrage in Edelstahl			
Farbe	RAL 7035   abweichende Farben oder Edelstahl auf Anfrage				


Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem Manual. Diese Information liegt der Geräteelieferung bei oder Sie finden sie unter [www.pfannenberg.de](http://www.pfannenberg.de).

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Filter	1	auf Anfrage

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf [www.pfannenberg.de](http://www.pfannenberg.de) und gerne auch auf Anfrage.



### Kennlinien Kühlleistung



### Abmessungen mm

#### DTFS 6041

