



LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE

gemäß / according to

Bauprodukte-Verordnung / Construction Products Regulation (EU) 305/2011
und geändert (für UK) durch / and amended (for UK) by
Construction Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019
Construction Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020

No.: 01CPR2013-06-07

1. Produkt / Product: **Optische Signalgeber / Visual Signalling Devices**
2. Typ / Type: **PY X-S-05; PY X-S-05-SSM**
3. Vorgesehener Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation / Intended for use in accordance with the applicable harmonised technical specification:

Brandmeldeanlagen in Gebäuden und im Freien / Fire alarm systems in and around buildings

4. Hersteller / Manufacturer:

Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Str. 1
21035 Hamburg - Germany
Tel. +49 40 73412-0
Fax: +49 40 73412-345
Email: info@pfannenberg.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12(2) beauftragt ist / Name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

EU
Nils-Peter Halm
Werner-Witt-Str. 1
21035 Hamburg - Germany
Tel. +49 40 73412-219
Fax: +49 40 73412-102
Email: Nils-Peter.Halm@Pfannenberg.com

UK
Pfannenberg (UK) Ltd.
Unit 6C, Aspen Court, Bessemer Way
Centurion Business Park
S60 1FB Templeborough, Rotherham
Tel. +44 1709 364844
Fax: +44 1709 364211
Email: info@pfannenberg.co.uk

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß CPR Anhang V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 1

- 7.

EU Notifizierende Stelle / Notified Body: **VdS, 0786** Zertifikat / Certificate: **0786-CPD-21219**
UK Zugelassene Stelle / Approved Body: **UL-UK, 0843** Zertifikat / Certificate: **0843-CPR-1064**

8. Erklärte Leistung / Declared performance:

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / Performance	Abschnitt / Clause	Harmonisierte technische Spezifikation / Harmonised technical specification
Betriebszuverlässigkeit / Operational reliability			
Funktionsdauer / Duration of operation	bestanden / passed	4.2.1	EN54-23:2010
Vorkehrungen für Außenleiter / Provision for external conductors	bestanden / passed	4.2.2	EN54-23:2010
Entflammbarkeit von Werkstoffen /	bestanden /	4.2.3	EN54-23:2010



Flammability of materials Schutz durch Gehäuse / Enclosure protection	passed bestanden /	4.2.4	EN54-23:2010
Zugang / Access	passed bestanden /	4.2.5	EN54-23:2010
Herstellereinstellungen / Manufacturer's adjustments	passed bestanden /	4.2.6	EN54-23:2010
Einstellungen des Betriebsverhaltens vor Ort / On-Site adjustment of behaviour	passed bestanden /	4.2.7	EN54-23:2010
Anforderungen an softwaregesteuerte Geräte / Requirements for software controlled devices	passed bestanden /	4.2.8	EN54-23:2010
Leistungsfähigkeit im Brandfall / Performance under fire conditions			
Signalisierungsbereich / Coverage volume	bestanden / passed	4.3.1	EN54-23:2010
Veränderung der Lichtabstrahlung / Variation of light output	bestanden / passed	4.3.2	EN54-23:2010
Kleinste und größte effektive Lichtstärke / Minimum and maximum effective light intensity	bestanden / passed	4.3.3	EN54-23:2010
Lichtfarbe / Light colour	Rot/Weiß / Red/White	4.3.4	EN54-23:2010
Zeitliches Lichtmuster und Blinkfrequenz / Light pattern and frequency of flashing	bestanden / passed	4.3.5	EN54-23:2010
Kennzeichnung und Daten / Marking and data	bestanden / passed	4.3.6	EN54-23:2010
Synchronisation (Option mit Anforderungen) / Synchronisation (option with requirements)	NPD	4.3.7	EN54-23:2010
Dauerhaftigkeit / Durability			
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance			
Trockene Wärme (in Betrieb) / Dry heat (in operation)	bestanden / passed	4.4.1.1	EN54-23:2010
Trockene Wärme (Dauerprüfung) / Dry heat (endurance test)	bestanden / passed	4.4.1.2	EN54-23:2010
Kälte (in Betrieb) / Cold (in operation)	bestanden / passed	4.4.1.3	EN54-23:2010
Feuchtebeständigkeit / Humidity resistance			
Feuchte Wärme, zyklisch (in Betrieb) / Damp heat, cyclic (in operation)	bestanden / passed	4.4.2.1	EN54-23:2010
Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung) / Damp heat, steady state (endurance test)	bestanden / passed	4.4.2.2	EN54-23:2010
Feuchte Wärme, zyklisch (Dauerprüfung) / Damp heat, cyclic (endurance test)	bestanden / passed	4.4.2.3	EN54-23:2010
Stoß- und Schwingungsbeständigkeit / Shock and vibration resistance	bestanden / passed		
Stoß (in Betrieb) / Shock (in operation)	bestanden / passed	4.4.3.1	EN54-23:2010
Schlag (in Betrieb) / Impact (in operation)	bestanden / passed	4.4.3.2	EN54-23:2010
Schwingen (in Betrieb) / Vibration (in operation)	bestanden / passed	4.4.3.3	EN54-23:2010
Schwingen (Dauerprüfung) / Vibration (endurance test)	bestanden / passed	4.4.3.4	EN54-23:2010
Korrosionsbeständigkeit / Corrosion resistance			
SO ₂ -Korrosion (Dauerprüfung) / SO ₂ corrosion (endurance test)	bestanden / passed	4.4.4	EN54-23:2010
Elektrische Stabilität / Electrical stability			
EMV, Störfestigkeit (in Betrieb) / EMC, immunity (in operation)	bestanden / passed	4.4.5	EN54-23:2010

NPD: Keine Leistung festgelegt / No Performance Determined

CE₁₂
0786

Pfannenberg
ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY



UK
CA₂₂
0843

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hamburg, Februar / February 2024

Rev.Nr.04

Nils-Peter Halm

Technischer Leiter / Technical Director